Supporti fissi

22690.0404

Descrizione prodotto

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Materiale

- Acciaio cementato, brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Appoggi, zigrinati o monocuspide
- Supporti fissi, con superficie di contatto in plastica

Disegno



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

Caratteristiche

Dimensioni					SW	Coppia di serraggio[1] max.		Codice
h ±0,1	d_1	d_2	l	t				
[mm]					[mm]	[Nm]	[g]	
Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 5								
40	**M12**	25,2	40	18	22	82	109	**22690.0404**

[1] I valori della coppia sono calcolati per viti in qualità 8. Il filetto deve essere completamente avvitato.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.