Mazze SIMPLEX • Composizione in gomma / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3027.081

Descrizione prodotto

Offrendo una combinazione di inserti in composizione di gomma / superplastica, la serie SIMPLEX 3027 è un compagno indispensabile per un gran numero di applicazioni ed è disponibile anche in due versioni di mazza, a causa del fatto che è la combinazione più venduta di Halder: una di queste versioni vanta un diametro della testa di D80mm, un peso totale di 3,170g e una lunghezza totale di 80 cm (con inserto in gomma con base d'appoggio). La versione più grande ha un diametro della testa di D100mm, un peso totale di 5,350g e una lunghezza totale di 100cm.
L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'urto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di una manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.
Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato ed è di forma ergonomica.
In linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory in fibra lunga e ultra resistente, verniciato e di forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 3,170g) e D100mm (peso totale di 5,350g).
- Disponibile in D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, posa di angolari, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori di carpenteria, costruzione di prefabbricati, installazione di armature

Materiale

Manico
- Hickory

Inserto 1
- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2
- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081

Esempio di applicazione

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.