Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3027.260

Descrizione prodotto

Offrendo una combinazione di inserti di gomma composita / superplastica, la mazzuola SIMPLEX D60mm e D80mm è un compagno indispensabile per un gran numero di applicazioni. Questo top seller realizzato da Halder è stato ulteriormente sviluppato:
Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell' impugnatura integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona del mannico ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è offerta nelle misure da D60mm e D80mm, anche come mazza. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3027.282).
Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita con base d'appoggio (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianca, medio duro, molto resistente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Tutti i componenti possono essere sostituti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm, anche come mazza.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (3027.282).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, posa di angolari, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori di carpenteria, costruzione di recinzioni

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico
- Legno

Inserto 1
- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2
- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza					
[mm]				[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618311119	AAA905c002	21-04-09-16	3027.260

Esempio di applicazione

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.