Mazzuole SIMPLEX • Plastica / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

3067.030

Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3067 è disponibile con la combinazione di inserti in plastica / superplastica. L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso. L'inserto in superplastica (serie 3207) è di durezza media realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.
Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
Misure disponibili da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in plastica (rosso, duro, resistente a olio e grasso) / superplastica (bianco, durezza media, molto duraturo)
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

Materiale

Manico
- Legno

Inserto 1
- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Inserto 2
- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza					
[mm]				[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30	333	4030618302469	AAA905c002	21-04-09-16	3067.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.