Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

EH 3027.

Descrizione prodotto

Offrendo una combinazione di inserti composizione in gomma / superplastica, la serie SIMPLEX 3027 è indispensabile per un'ampia gamma di applicazioni ed è la combinazione più venduta da Halder.
A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma di media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali.
L'inserto in superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma. È un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.
Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse
Questa versione è offerta nelle misure da D30mm a D80mm, anche come mazza (3027.081, 3027.100) e D60mm e D80mm con inserto in gomma con base d'appoggio. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3027.082).
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti composizione in gomma (nero, media-durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, media-durezza, duraturo)
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse
- Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e nelle misure D60mm e D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio, anche come mazza.
- La versione D80mm è disponibile anche con manico extra corto (art. 3027.082).
- Top seller Halder

Campi di applicazione

Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazioni, installazione paracarri, impalcature e tensostrutture, lavori di falegnameria, costruzione tetti e recinzioni

Materiale

Manico
- Legno

Inserto 1
- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2
- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	3027.030
40	115	325	325 x 115 x 40	635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	3027.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1510	4030618300717	AAA905c002	21-04-09-16	3027.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	3027.080

Esempio di applicazione

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.