Mazze SIMPLEX • Composizione in gomma con base d'appoggio / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

EH 3028.

Descrizione prodotto

Offrendo una combinazione di inserti in gomma composita / nylon, la mazza SIMPLEX D60mm e D80mm copre un'ampia gamma di applicazioni ed è quindi ampiamente utilizzata nell'industria della lavorazione dei metalli. Questo top seller di Halder è stato ulteriormente sviluppato:
Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera più ergonomica e confortevole per la schiena. La miscela di gomma testata, a bassissima usura, che ammortizza gli urti e inodore, offre una maggiore durata rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso.
Il suo manico in hickory da 70 cm consente di afferrare senza sforzo la mazza da una posizione eretta.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Disponibile nelle misure D60mm e D80mm. Anche con manico corto.
Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) combinato con il manico da 70 cm garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di chinarsi.
- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura neanche a temperature inferiori allo zero, resistente a olio e grasso).
- Lungo 70 cm, il manico in hickory può essere facilmente afferrato da una posizione eretta.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm, anche con manico corto.
- Il più venduto di Halder.

Campi di applicazione

Assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, riparazione e manutenzione

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico
- Hickory

Inserto 1
- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2
- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Resistente ad oli e grassi

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni							
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza		GTIN	proficl@ss 5.0	Codice
[mm]				[g]			
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.