Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / metallo morbido, con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qulità

EH 3039.

Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3039 è disponibile con una combinazione di inserti in TPE-medio / metallo morbido.
L'inserto grigio TPE- medio (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.
Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (series 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce il classico martello di piombo.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.
Anti-vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX, combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Materiale

Manico
- Legno

Inserto 1
- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Inserto 2
- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30	367	4030618305699	AAA905c002	21-04-09-16	3039.030
40	115	325	325 x 115 x 40	685	4030618305705	AAA905c002	21-04-09-16	3039.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1195	4030618305712	AAA905c002	21-04-09-16	3039.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305729	AAA905c002	21-04-09-16	3039.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.