Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / rame; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. EH 3714.

Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3714 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / rame.
L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzandone agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazzuole in gomma, non lascia tracce nere indesiderate.
Rappresentando l'inserto più duro nella selezione SIMPLEX, l'inserto in rame (serie 3804) produce forze di impatto estremamente levate ma in modo più delicato rispetto a una mazza di acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale.
La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.
Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / rame (duro)
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D30mm e D40mm.

Campi di applicazione

Costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Materiale

Manico
- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1
- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2
- Rame con guaina di plastica
- Duro

Sede
- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza					
[mm]				[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34	568	4030618305781	AAA905c002	21-04-09-16	3714.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1132	4030618305798	AAA905c002	21-04-09-16	3714.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.