アイボルト・DIN444、形状B
22980.0222

製品説明

このアイ・ ボルトはDIN444相当品で、強度クラス 8.8の鋼製です。ステンレス鋼製のものは引張り強度 min. 500N/mm^{2}となっています。

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。

その他の製品

- アイボルト, DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ

寸法図



発注情報

寸法							製品番号
d_1	l	d_2 H9	d_3	b	s	[g]	
[mm]							
熱処理鋼							
M6	**80**	6	14	18	7	20	**22980.0222**

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.