# ドライブ・ ブロック・DIN 2079

## 23100.0160

### 製品説明

ドライブブロックは、DIN 2079に準拠しています

**材質**

- 合金焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

### 寸法図




図 1




図 2




図 3

### 発注情報

| スピンドルヘッドNo. | 寸法 k | $b_2$ h5 | $d_7$ | $d_8$ | g | h | 適合ねじ ISO 4762 | | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | | | | | | [mm] | [g] | |
| **スピンドルヘッド No.60用 B型 – 図 2** | | | | | | | | | |
| **60** | 45,5 | 25,4 | 13 | 19 | 12,3 | 25 | M12 x 25 | 140 | 23100.0160 |

### 応用例



## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.