プッシュ・ プランジャー・回転止め用のネジ付

23230.0550



製品説明

プッシュ・ プランジャーは、ワークや部品をクランプする前の、簡単かつ確実な位置決めに使用できます。
ネジ付の仕様は、ワークに合わせてコンタクトを製作して取り付けることができます

材質

ピン
- スティール、浸炭焼入れ、黒染

本体
- スティール、亜鉛めっき

グラブスクリュー
- スティール、黒染、先端部黄銅付き

ホルダー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒

ノブ
- スティール、黒染

カウンター・ ナット
- スティール、黒染

寸法図







図 1



図 2



図 3



図 4

発注情報

寸法															ストローク	二面幅		バネカ[1]				製品番号
d_1	d_2	d_3	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5 -0,2	l_6	l_7	r	b	k	s	二面幅$_1$	二面幅$_2$	F_1	F_2	max.		
[mm]															[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]	
球状 – 図 3																						
M12 x 1,5	9	21	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	4,5	12	25	6	8	19	16	35	100	84	**23230.0550**

[1] 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

⚠
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.