フラット・ ナールド・ ボルト・DIN 653

24770.0100

製品説明

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります（DINのタイプA）。

材質

- スティール、黒染、強度クラス 5.8

更なる情報

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

寸法図



発注情報

寸法					製品番号
d_1	l	d_2	k	[g]	
[mm]					
鋼					
M4	**25**	16	3,5	7,1	**24770.0100**

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.