SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

3002.081

製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3002シリーズは、ゴム複合材インサートが両側に付いています。
2つのタイプがあり、一つは、ヘッド径80mmで重さ 3,270g、全長は80cmです。もう一つの大きいサイズは、 ヘッド径100mmで重さは5,500g、全長は100cmです。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
長い繊維質で、極めて耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニスで仕上げてあり、手になじむ形状です。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長：
- ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー 。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,270g) とヘッド径100mm (重さ 5,500g)があります。

応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工

材質

ハンドル
- ヒッコリー

インサート
- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

寸法 Ø	長さ	幅	長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.