# SIMPLEX スレッジハンマー・スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

3007.081

## 製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3007シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いています。
ハルダーのトップセラーである、中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
繊維質が長いため耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げをしています。
4つのタイプがあり、一つ目は、ヘッド径80mmで重さ 3,090g、全長は80cmです。次に大きいサイズは、 ヘッド径100mmで重さは5,200g、全長は100cmです。さらに、 ヘッド径125mmで重さは7,700gとヘッド径140mmで重さは7,900gのタイプがあり、ともに全長は104cmです。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長：
- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる) が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は4つのタイプがあります：ヘッド径80mm (重さ3,090g) 、ヘッド径100mm (重さ5,200g)、ヘッド径125mm(重さ7,700g)、ヘッド径140mm(重さ7,900g)があります

### 応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, 垣根、柵の施工 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , テントの設営, 大工仕事

### 材質

ハンドル
- ヒッコリー

インサート
- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

## 発注情報

| Ø | 寸法 [mm] | | 長さ x 幅 x 高さ | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3090 | 4030618300854 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3007.081 |

## 応用例

## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.