SIMPLEX スレッジハンマー・ソフトメタル、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

3009.081

製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3009シリーズは、ソフトメタル製インサートが両側に付いています。
アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
繊維質が長いため耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、二スの二度塗り仕上げをしています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、重さ4,250g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。
製品の特長：

- ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性) が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー 。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状に二ス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径80mm (重さ4,250g)。
- ソフトメタル製インサートは、アルミ材です。一般的な鉛製ハンマーの置き換え品です。

応用分野

強い衝撃力、 板金の矯正、金型製作、プラント建設, 組立、修理・ 保守作業

材質

ハンドル
- ヒッコリー

インサート
- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性
- 強い衝撃力

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	4250	4030618302247	AAA905c002	21-04-09-20	3009.081

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.