SIMPLEXハンマー・TPEソフト / ゴム複合材；鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付
3013.030

製品説明

SIMPLEXハンマー3013シリーズは、TPEソフト製とTPEミディアムインサートの組合せです。両方のインサートともに、熱可塑性エラストマーを材質としており、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、二スの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。 ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3013.082)。
製品の特長：
- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXハンマー 。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部は二スニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い) 。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
- ヘッド径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (3013.082)。

応用分野

自然石の設置, 壁や階段の工事, モルタル壁の施工, 家具の製作, 窓やドアの取付け, 配管作業, プレハブ壁材の据付, 梁の位置決め

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート　2
- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618300601	AAA905c002	21-04-09-16	3013.030

応用例

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.