# SIMPLEXハンマー・TPEミディアム /ゴム複合材；鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3023.050

## 製品説明

SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアムとゴム製インサートが付いています。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルでは、D30mm～D80mmのサイズがお買い求めいただけます。また、D60mmとD80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます。上記に加えて、D80mmのモデルでは、柄をごく短く切り詰めたタイプがお買い求めいただけます（3023.082）。
製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニスニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い）。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- このモデルでは、D30mm～D80mmのサイズがお買い求めいただけます。また、D60mmとD80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます。
- ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3023.082)。

### 応用分野

造園 、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

### 材質

**ハンドル**
- 木製

**インサート 1**
- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

**インサート　2**
- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

**ハウジング**
- 可鍛鋳鉄

## 発注情報

| Ø | 寸法 | | 長さ x 幅 x 高さ [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 | 1140 | 4030618304548 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3023.050 |

## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.