SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / ナイロン；鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3038.050

製品説明

SIMPLEXハンマー3038シリーズは、TPEミディアム製とナイロン製インサートが付いています。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、二スの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。
製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー 。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部は二スニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い) 。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mm があります。

応用分野

鋭角エッジがある製品の組立て, ハウジングの組立て, プラント建設, インテリア工事, スチールエ事, 見本市ブースの組立, 修理、保守作業

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

インサート　2
- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	寸法 [mm]		長さ x 幅 x 高さ	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	135	370	370 x 135 x 50	1127	4030618302391	AAA905c002	21-04-09-16	3038.050

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.