SIMPLEXハンマー・TPEソフト；アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

3101.040

製品説明

SIMPLEXハンマー3101シリーズは、青色のTPEソフト製インサート(3201シリーズ)が両側に付いています。
このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
この特別に軽量タイプのアルミ製ハウジング (3122シリーズ)は、ハンドル保護用スリーブが付いています。軽量なため、作業者は、小さな力でうまく叩くことが出来ます。壊れやすいワークに対して、正確に作業するのに適しています。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長：
- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量なアルミ製ハウジングは、簡単に軽いカに加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部は二スニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

応用分野

傷つきやすい材料に, 造園 、ガーデニング, 床タイルエ事, 自然石の設置, 家具の製作, モルタル壁の施工, 窓やドアの取付け, 配管作業

材質

ハンドル
- 木製

インサート
- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

ハウジング
- アルミニウム Al

発注情報

寸法 Ø			長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	115	325	325 x 115 x 40	360	4030618300335	AAA905c002	21-04-09-16	3101.040

応用例

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.