SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / TPE-mid; with aluminium housing and high-quality wooden handle

3123.040

製品説明

SIMPLEXハンマー3123シリーズは、TPEミディアム製/ ゴム製インサートの組み合わせです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてある高品質木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量なアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状に仕上げてある木製ハンドル；グリップ部はニスニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

造園 、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

インサート　2
- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング
- アルミニウム Al

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	115	325	325 x 115 x 40	380	4030618305323	AAA905c002	21-04-09-16	3123.040

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.