SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ

3508.240

製品説明

スーパークラフトハンマー（シリーズ 3508.2）のこれらのナイロン製インサートの標準型との違いはその球面形状の打撃面にあります。エッジがないため素材に対する打痕や損傷を防止します。これらの白いポリアミド製インサートは大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。これらは押し出し成形の極めて均質な素材から構成されており、またおよそ73（ショアD）の高い強度を誇っています。射出成形のプラスティックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくインサートです。これらはショックレスのソフトハンマーがもたらす高い打撃力に耐えるものです。耐油性でハルダーのパンチおよびドロップハンマーにおいても利用されています。
この特殊な形状は 径25mm、30mm および 40mm のサイズでも利用することができます。
ポイント箇条書き:
スーパークラフト – ナイロン製インサート（ポリアミド）.
特殊形状、球面形状の打撃面.
損傷や打痕を防止.
白色、高い強度.
高い耐摩耗性.
零下時での破片の飛散なし.
耐油性.
D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.

材質

インサート
- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 低騒音
- 非常に強い衝撃力

発注情報

寸法 Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	41,5 x 41,5 x 32	32	4030618312512	AAA905c002	21-04-91-06	3508.240

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.