# SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック；強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3707.080

## 製品説明

SIMPLEXハンマー3707シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いています。
ハルダーのトップセラーである、スーパープラスチック製インサートは、中程度の硬さで、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー (3707.081)もあります。
製品の特長：
- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します。
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。

### 応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 敷石の施工, テントの設営, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , 垣根、柵の施工, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 配管作業, 大工作業, 鋭角エッジがある製品の組立て

### 材質

**ハンドル**
- グラスファイバー製、ゴム· グリップ付

**インサート**
- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

**ハウジング**
- 強化可鍛鋳鉄、黒

## 発注情報

| Ø | 寸法 | | 長さ x 幅 x 高さ [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 3240 | 4030618303534 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3707.080 |

## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.