# SIMPLEXハンマー・TPEソフト / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3717.060

## 製品説明

SIMPLEXハンマー3717シリーズは、TPEソフト製とスーパープラスチック製インサートの組合せです。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから80mmです。
製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。

### 応用分野

傷つきやすい材料に, 造園 、ガーデニング, 床タイル工事, 自然石の設置, 家具の製作, モルタル壁の施工, 窓やドアの取付け, 配管作業用

### 材質

**ハンドル**
- グラスファイバー製、ゴム· グリップ付

**インサート 1**
- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

**インサート　2**
- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

**ハウジング**
- 強化可鍛鋳鉄、黒

## 発注情報

| Ø | 寸法 [mm] | | 長さ x 幅 x 高さ | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 150 | 410 | 410 x 150 x 60 | 1735 | 4030618305873 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3717.060 |

## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.