# BASEPLEX用インサート・セルロースアセテート, 赤

3966.025

## 製品説明

BASEPLEXハンマーのセルロースアセテート製インサート(3966シリーズ) 硬度約68ショア– Dは、硬質タイプです。この耐油性の赤いインサートは、サイズ径25mmから径50mmです。
製品の特長：
- BASEPLEX用セルロースアセテート製インサート
- 赤色
- 硬い
- 耐油性
- ヘッド径25mmから径50mm

### 材質

インサート
- セルロースアセテート, 赤
- 硬
- 耐油性

## 発注情報

| 寸法 Ø | 寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 x 27 x 25 | 13 | 4030618304180 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3966.025 |

## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.