BASEPLEXプラスチックハンマー・ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと高級木製ハンドル付きセルロースアセテート

3968.050

製品説明

エントリーモデルとして代表的なBASEPLEXハンマーにも、間違いなくハルダーの高い品質が息づいています。BASEPLEXハンマー3968シリーズは、セルロースアセテート製とナイロン製インサート のコンビネーションとなっています。
赤色のセルロースアセテート製インサートは、硬く、耐油性があります。
白色のナイロン製インサートは、赤色インサートより少し硬い上に、耐摩耗性に優れています。
高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。
木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。
このインサートとハンドルは、交換可能です。
本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。
製品の特長:

- BASEPLEXプラスチックハンマーは、セルロースアセテート製インサート (赤色、耐油性) /ナイロン製 (白色、耐摩耗性)の組合せです。
- エントリーモデルとして代表的なこのハンマーにも、ハルダーの高い品質が息づいています。
- 高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。
- 木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。
- このインサートとハンドルは、交換可能です。
- 本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

応用分野

軽作業から中作業向け、施工作業

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

インサート　2
- セルロースアセテート, 赤
- 硬
- 耐油性

ハウジング
- 亜鉛ダイキャスト

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	115	340	340 x 117 x 50	940	4030618304173	AAA905c002	21-04-09-16	3968.050

応用例

BASEPLEX
50

BASEPLEX

BASEPLEX

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

⚠
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.