穴サポート・高さ調整型

EH 1163.000 - EH 1163.300

製品説明

材質

- スティール、浸炭焼入れ 研磨

寸法図



発注情報

システム	寸法													製品番号
	b_1	b_2	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	l_4	h_1	h_2	h_3		
	[mm]												[g]	
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 – 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 – 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 – 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 – 82	44	38	3000	1163.300

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.