四面イケール・溶接、前加工済み

EH 1910.

製品説明

材質

- スティール、溶接

更なる情報

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

寸法図





発注情報

寸法									y	適合ねじ	固定用孔の数		製品番号
l_1	l_2 +1	l_3 ±0,2	l_4 ±0,2	h	h_1	a ±0,013	b_1 ±0,2	b_2 ±0,2			n		
[mm]									[mm]	[mm]		[kg]	
400	231	–	150	500	450	150	150	–	12	M12	4	134	1910.220
500	331	–	200	650	595	200	200	–	12	M12	4	265	1910.240
630	451	200	300	800	740	200	200	300	16	M16	8	427	1910.260

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.