スター・ グリップ・DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造
EH 24661.

製品説明

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

材質

グリップ
- ステンレス鋼 A2 (SUS304に類似) 、サンド・ ブラスト

寸法図



図 1



図 2



図 3





図 4



図 5

発注情報

寸法										製品番号
d_1	d_2	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	t_1 min.	t_2	[g]	
				[mm]						
穴未加工 形状A – 図 1										
32	12	–	–	21	–	10	–	–	56	24661.0032
40	14	–	–	26	–	13	–	–	85	24661.0040
50	18	–	–	34	–	17	–	–	181	24661.0050
63	20	–	–	42	–	21	–	–	319	24661.0063
一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4										
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	10	52	24661.0332
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	13	75	24661.0340
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	16	149	24661.0350
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	20	279	24661.0363
メネジ付 (止り穴) 形状E – 図 5										
32	12	M 6	–	–	20	–	12	–	53	24661.0432
40	14	M 8	–	–	25	–	15	–	77	24661.0440
50	18	M10	–	–	32	–	18	–	158	24661.0450
63	20	M12	–	–	40	–	22	–	296	24661.0463

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.