SIMPLEXモール・鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル

EH 3007.

製品説明

プロ向けの高品質な、斧とプラスチックハンマー2つの機能を併せ持つ、ハルダーのSIMPLEXモールは、それぞれ別に購入することに比べて、大きなコストメリットがあります。 このハイエンド品質の製品は、ドイツ林業組合と林業振興協会 (KWF)により認定されています。
ハイグレード炭素鋼を鍛造した斧刃は、その形状と相まって最高のまき割をお約束します。また、先端が重く、質量も4,100gあるため、斧の威力はさらに増しています。
スーパープラスチック製インサート径60mmは、均一の原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。プラスチックハンマーであれば、くさびで木材を完全に真っ二つにする際も、金属片で怪我をするリスクはありません。アルミ製のくさびとプラスチックハンマーの組み合わせであれば、製品の寿命を伸ばすことも期待出来ます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げています。
皮製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長：
- 2 in 1: プラスチックハンマー付の斧は、それぞれ個別に買うよりも割安です。
- ハイスペックの炭素鋼を使い、鍛造した特別な形状の斧刃は、薪割に最適です。
- 欠けた金属片で怪我をするリスクは、スーパープラスチック製インサート径60mmでは、ありません (白色、中程度の硬さ、優れた耐久性)。
- プラスチックとアルミ製くさびの組合せは、大きく寿命の改善に寄与します。
- 丁寧な杭打ち作業が出来ます。
- ハンドル保護用スリーブが付いた、破断に強い、鋳造製ハウジング。
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 皮製カバーが付いています。
- 重さ4,100g。

応用分野

チェンソーによる木の伐採, ソフトハンマーのインサートを利用して、材料を損傷させず安全にスチールクサビを打ち込む作業, 1メートル程度の材木割り, くさびでの薪木割り, ガーデニング, 造園 、ガーデニング

材質

ハンドル
- ヒッコリー

インサート 1
- 斧刃：高品質炭素鋼、鍛造、熱処理
- プラスチック製ソケット付
- 皮革製刃先保護ケース付

インサート　2
- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

組立

SIMPLEXハンマーアックスと組み立てる「スーパーエンプラ」ヘッドインサートは、品番3207.060に限定してください。
斧刃3210.160は、鋳鉄製ハウジング3011.160とのみ組み合わせてください

発注情報

Ø	寸法 [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	**3007.160**

応用例

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.