SIMPLEXアックス用ハウジング

EH 3011.

製品説明

この鋳造製ハウジングは、SIMPLEXアックス用に特別に開発されました。本製品は、誤ってハンドル根元で叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きです。 堅牢で、 振動を減衰させるハウジングは、とても耐久性があり、耐摩耗コーティングにより格別に破断に強く出来ています。990gの重さは、このハンマーアックスの先端を重くしており、薪割の作業性向上に貢献しています。
このハウジングは、SIMPLEXアックスにのみ使ってください！
ハウジングの交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
- SIMPLEXアックス用鋳造製ハウジング。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際に保護するスリーブ付き。
- とても破断に強い。
- 欠け無い。
- 振動を減衰。
- 耐摩耗性パウダーコーティング付き。
- 優れた耐久性。
- 先端が重さ990gのため、薪割作業に有効。
- レトロフィット可能なため、コストと資源の節約。
- SIMPLEXアックス用部品のみ、このハウジングと使って下さい!

騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。

材質

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

組立

鋳鉄製ハウジング3011.750には SIMPLEXスプリッティング・ アックスの部品のみが組み付け可能！

更なる情報

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.