SIMPLEXハンマー・TPEソフト / スーパープラスチック；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル

EH 3017.

製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、柄を極端に切り詰めて短くしてあります。形状がコンパクトですので 柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。
SIMPLEXハンマー3017シリーズは、TPEソフト製とスーパープラスチック製インサートの組合せです。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
このプラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
高級な木柄は振動吸収性があり、エルゴノミクスを考えた形状です。また、柄の部分は、ワニス塗装を二重に施してありますので、汚れを寄せつけません。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー D80mm。
- 柄を極端に切り詰めて短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部は二スニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

床タイル工事, 天然石の作業, 配管作業, 木造住宅の壁の施工, 家具の製作, 繊細な箇所の打ち付け作業

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート　2
- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

寸法 Ø [mm]	寸法 [mm]	寸法 [mm]	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2635	4030618312901	AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.