SIMPLEXハンマー・”自立タイプ”付ゴム複合材 / TPEミディアム；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

EH 3023.

製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。
SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアムとゴム製インサート “自立タイプ”が付いています。
この中程度の硬さの黒いゴム製インサート“自立タイプ” (3202.260)は、ハルダーのトップセラーをさらに改良したインサートです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。 このスタイリッシュなデザインのゴム製インサートは、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部を二スで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEX 径80mm プラスチック製ハンマーは、 TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、二スの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

応用分野

造園 、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

インサート　2
- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

寸法 Ø			長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.