SIMPLEXハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ"/プラスチック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

EH 3026.

製品説明

SIMPLEXプラスチックハンマー、ゴム製/ プラスチック製インサート径60mmの組合せは、ハルダーのトップセラーの一つですが、新しい製品を加えました：
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.260)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、特別な配合をしたゴムは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。このインサートの組合せは、様々な作業に対応することが出来ます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてある高品質木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径60mmですが、スレッジハンマー(3026.261)もあります。
製品の特長:

- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ プラスチック製インサート(赤色、硬い、耐油性)の組合せです。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてある木製ハンドル；グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- 本製品は、サイズ径60mmです。スレッジハンマー(3022.261)もあります。
- 幅広い作業に適している、ハルダーのトップセラーです。

応用分野

自動車、トラックの組立てや修理, へこみ補修作業, 保守作業, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工, 大工作業

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル
- 木製

インサート 1
- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

インサート　2
- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

ハウジング
- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.