# SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / スーパープラスチック；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

EH 3027.

## 製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。
ゴム製/ スーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEX3027シリーズは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダーのトップセラーでもあります。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート (3202シリーズ) は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを保護用スリーブが付いていますので、誤ってハンドルの付け根を叩いても折れる心配はありません。
振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部を二スで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長：
- ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- ハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。
- 全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- ハルダーのトップセラー。

### 応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, 足場の組立 , テントの設営, 大工作業, 垣根、柵の施工, 小屋組の施工

### 材質

**ハンドル**
- 木製

**インサート 1**
- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

**インサート　2**
- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

**ハウジング**
- 可鍛鋳鉄

## 発注情報

| 寸法 Ø [mm] | | | 長さ x 幅 x 高さ [mm] | ハンドルのタイプ | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 175 | 325 | 325 x 175 x 80 | 短い | 2670 | 4030618312925 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3027.082 |

## 法令(コンプライアンス

**RoHS準拠**
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**紛争物質は使用していません**
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.