SIMPLEXハンマー・プラスチック；アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3106.

製品説明

SIMPLEXハンマー3106シリーズは、プラスチック製インサートが両側に付いています。
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量なアルミ製ハウジングは、簡単に軽いカに加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニスニ度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

多様な分野での使用, 組立、修理・ 保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営

材質

ハンドル
- 木製

インサート
- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性

ハウジング
- アルミニウム Al

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300441	AAA905c002	21-04-09-16	3106.030
40	115	325	325 x 115 x 40	390	4030618300458	AAA905c002	21-04-09-16	3106.040
50	135	370	370 x 135 x 50	720	4030618300465	AAA905c002	21-04-09-16	3106.050
60	150	405	405 x 150 x 60	920	4030618300472	AAA905c002	21-04-09-16	3106.060

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.