SUPERCRAFTスレッジハンマー・振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

EH 3366.

製品説明

SUPERCRAFTスレッジハンマーのパイプ型ヘッドは、たくさんの小さな鋼球が封入されおり、これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTスレッジハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。
この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。
この破断することのない鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。
この手になじむ形状で、二ス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。
ハンドルとインサートは、交換可能です。
本製品は3つのサイズがあります：ヘッド径80mmで重さ4,410g、 径100mmで重さ7,050g,、径100mmで重さ9,300g
製品の特長:
- ショックレス、格別な打撃力
- ノイズが少なく、腕への負担を軽減
- 最高強度の特別ナイロン製のインサート
- 振動を減衰し、安定したヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状に二ス仕上げ
- 誤ってハンドル根元で叩いた時のハンドル保護スリーブ
- ハンドルとインサートは交換可能
- サイズ径80mm (全重量 4,410g)、径100mm (全重量 7,050g)、径100mm (全重量 9,300g)

応用分野

型枠作業, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, コンクリート型枠作業, 足場の組立, テントの設営, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 板金の矯正, 保守作業, タイヤの交換

材質

ハンドル
- ヒッコリー

インサート
- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 低騒音
- 非常に強い衝撃力

発注情報

寸法 Ø			長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	200	880	880 x 200 x 80	**4410**	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	**3366.081**
100	210	1000	1000 x 210 x 100	**7050**	4030618301868	AAA938c002	21-04-09-20	**3366.107**
100	265	1000	1000 x 265 x 100	**9300**	4030618303879	AAA938c002	21-04-09-20	**3366.110**

応用例

HALDER

SUPERCRAFT
HALDER

SUPERCRAFT

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.