인덱스 플런저 • 급속 잠금 머리

22122.0220

제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

몸체
- 스틸, 흑색처리

누름 단추
- 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

잠금핀
- 스틸, 경화처리

손잡이
- 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

작동

손잡이를 당기면 돌출된 잠금 핀이 들어오면서 잠기게 된다. 돌출된 빨간색 버튼은 잠긴 상태를 의미한다. (잠금 핀은 들어가 있음) 빨간색 버튼을 누르면 핀은 잠금 위치로 신속하게 되돌아 간다.

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용
- 마운팅 블록, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림





잠금 너트
22120.0116 - .0118 (스틸)
22120.0516 - .0518 (스테인리스 스틸)

주문 정보

치수							WS	스프링력[1]					제품 번호.
d_1 -0,02 -0,04	d_2	l_2 최소	d_3	l_1 ~	l_3	l_4		F_1 ~	F_2 ~	최소	최대		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
스틸													
8	**M16 x 1,5**	**12**	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	**22122.0220**

[1] 통계상 평균수치임

규정 준수

RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.