

Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Super plástico / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

3079.050



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3079 viene con la combinación de inserciones superplástico/metal blando. La boca superplástico (serie 3207) es de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico moldeadas por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

Fabricado en aluminio, el inserto plateado de metal blando (serie 3209) es duro, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3079.081).

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de super plástico (blanco, semiduro, muy duradero) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; Zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3079.081).

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje de carcasas

Material

Mango

- Madera

boca 1

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

boca 2

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
50	135	370	370 x 135 x 50	1243	4030618302612	AAA905c002	21-04-09-16	3079.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.