Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

3113.050





Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3113 está disponible con la combinación de bocas TPE-blanco/TPE-medio. Ambos insertos son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color ni, a diferencia de un mazo de goma convencional, marcas negras no deseadas.

El inserto azul TPE-soft (serie 3201) es el más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero.

La boca de TPE gris de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto más poderosa que es comparable a la de caucho compuesto (serie 3202).

La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente.

Amortiqua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar).
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Colocación de azulejos frágiles, alicatado, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/ delicadas, carpintería, montaje de muebles

Material

Mango

Madera

boca 1

- · TPE-blando, azul
- · no mancha
- Blanda

boca 2

- · TPE-medio, gris
- no mancha
- · Medio duro

Cuerpo

Erwin Halder KG

Aluminio Al

Información para el pedido

Dimensiones				I	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø	─	=	Largo x Ancho x Alto	_		5.0		
[mm]				[g]				
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618302704	AAA905c002	21-04-09-16	3113.050



www.halder.com/es Página 1 de 3 Publicada en: 30.3.2024

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 3 de 3 Publicada en: 30.3.2024

Erwin Halder KG www.halder.com/es