

Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-medio; con carcasa reforzada de hierro fundido y mango de fibra de vidrio

3703.030



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3703 está equipada con bocas TPE-medio en ambos lados. Este inserto gris de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al negro de caucho compuesto (serie 3202). La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas. La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.

Características:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con inserciones de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) en ambos lados.
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales delicados, ardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Bocas

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	Largo	Alto	Dimensiones		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.