

Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Plástico / super plástico; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

3167.030



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3167 viene con la combinación de inserciones plástico/superplástico. La boca de plástico roja (serie 3206) es duro y también resistente al aceite y la grasa. Compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo, el inserto superplástico (serie 3207) es un inserto de plástico de dureza media que es considerablemente más resistente al desgaste y duradero. La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente. Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Posicionamiento de piezas ligeras/delicadas

Material

Mango

- Madera

boca 1

- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Aluminio Al

Información para el pedido

| Ø | Largo | Alto | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------|------|-------------|------|----------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 30 | 90 | 295 | | | 295 x 90 x 30 | 202 | 4030618305477 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3167.030 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.