SIMPLEX 소프트 페이스 망치 • 합성 고무 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

3029.040

제품 설명

SIMPLEX 3029시리즈는 합성 고무와 경금속 인써트 조합으로 제공됩니다.
내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인써트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
알루미늄으로 만들어진 은색 경금속 인써트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있어 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
이 버전은 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공되며, D60mm 와 D80mm 의 “스탠드-업” 고무 인써트 가 함께 있는 타입이 제공됩니다.
제품 특징:

- 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공되며, D60mm와 D80mm 의 “스탠드-업” 고무 인써트 타입이 제공됨.

적용 범위

몰드 공사, 플랜트 건설, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용

재질

손잡이
- 목재

인써트 1
- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인써트 2
- 경금속, 은색
- 경질
- 내열성

케이스
- 주철

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
40	115	325	325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16	3029.040

규정 준수

RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.