목공 작업 박스 • SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40 TPE-연질 / 슈퍼 플라스틱 그리고 2x BESSEY GEARKLAMP

3117s005

제품 설명

"Schreiner(드림팀 슈라이너)" 홍보 박스에는 알루미늄 하우징이 있는 SIMPLEX 연질 망치 50:40 TPE-연성/초소성 과 2개의 GK15이 포함되어 있습니다.
SIMPLEX 연질 망치 50:40 (물품 3117.051) 는 특대 타격면이 있어 목공용으로 아주 적합합니다. 인서트의 크기가 아주 크기때문에, 초경량 알루미늄 하우징이 작업물과 부딪치는 것을 막아줌으로써 원하지 않는 손상을 방지합니다.
초소성과 TPE-연성 인서트가 결합된 SIMPLEX 50:40 는 입증된 SIMPLEX 원리 덕분에 두 개의 망치를 하나로 제공합니다.
청색의 매우 부드러운 TPE-연성 인서트를 사용하여 목재 연결을 재료에 부드럽게 진행할 수 있습니다. 또한, 다른 연질 망치와 달리, TPE 인서트는 작업물에 불필요한 색 찰과상을 남기지 않습니다.
반면, 더 단단하고 내구력이 강한 초소성 인서트는 훨씬 더 높은 충격력을 가능하게 합니다. 예를 들어, 사용자가 조립과 장부촉을 쉽게 때려박을 수 있게 합니다.
기어 클램프 GEARKLAMP GK 15 (물품 GK15) 을 사용하면, 굴대가 핸들과 분리되어 레일 주위에 놓여있기때문에 가장 좁은 공간에서도 조임 작업을 수행할 수 있습니다. 거기서부터, 조임력은 회전할 때마다 미끄럼식 브래킷에 숨겨진 메커니즘을 통해 굴대로 전달됩니다. 전통적인 나사 돌리개나 한손 클램프와 비교했을 때, 기어 클램프는 훨씬 소형화 되었습니다.
제품 기능:

- TPE-연성(청색, 연성, 비마모성)/초소성(흰색, 중경, 매우 내구적임) 애플리케이션 조합의 SIMPLEX 연질 망치입니다.
- 하우징 D40mm의 특대 타격면 D50mm는 예민한 표면에서 작업할 때 최대의 보호를 제공합니다.
- 초경 알루미늄 하우징으로 하여 연질 망치는 아주 다르기 쉬우며 사용자는 타격력을 제어할 수 있습니다(파손되기 쉬운 재료에 이상적임).
- SIMPLEX 원리: 모든 부품은 교체할 수 있고/새로 장착할 수 있어 아주 경제적이고 자원을 절약합니다. 모든 부품은 교체/개량 가능하므로 매우 경제적이고 자원 보호적입니다.
- 또한,BESSEY에서 제작한 두 개의 GEARKLAMP GK15이 있습니다.
  - 작업 공간에는 불필요한 도구 요소가 하나도 없습니다.
  - 모든 조임 상황에서 인체 공학적 사용을 보증합니다.
  - 아주 유연하며 가장 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다.
  - 두 개 부품으로 된 수지 핸들이 있어 안전하게 사용할 수 있습니다.
  - 미끄럼식 암을 빨리 조절할 수 있는 빠른 전환 버튼이 있습니다.
  - 작업물을 완벽하게 조정할 수 있는 회전압력판이 있습니다.
  - 미끄럼식 암의 수지 하우징은 먼지와 부스러기로부터 구동 장치를 보호합니다.

적용 범위

소목일, 도어 공사, 조명/민감성 작업물의 배치, 모델 공사, 가구 공사, 베니어 작업, 민감한 환경에서 망치로 조립 작업 등의 분야에 사용할 수 있습니다.

주문 정보

치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	[g]	GTIN	제품 번호.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

SVHC재질을 미포함

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.