

Martillo de boca blanda SECURAL plus • cabeza y mango irrompibles de una sola pieza de acero, rectangulares e insertos, con extremo de mango especial
3380.140



Descripción del producto

SECURAL Plus es un desarrollo posterior del martillo SECURAL: El extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma. Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha para poder introducir juntas de los tamaños más diversos.

Las bocas medio-duras de poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables. La relación entre la masa de la cabeza de tornillo y la masa de las bolas de acero en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto está adaptada de manera óptima y asegura la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada.

El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.

Características del producto:

- Con extremo de la empuñadura con forma especial para introducir juntas de goma de los tamaños más diversos.
- Bocas medio-duras de poliuretano, intercambiables, rectangulares, ligeramente sobresalientes.
- Permite el trabajo silencioso y totalmente sin rebote.
- Fuerza de impacto muy elevada con un peso reducido.
- Unión absolutamente irrompible entre la cabeza de martillo y el mango gracias al cuerpo con soldadura longitudinal.

Áreas de aplicación

Colocación de vidrios, colocación de junquillos de aluminio y plástico, introducir las juntas de goma

Material

Versión

- Cuerpo cubierto de una robusta lámina metálica con goma ergonómica.

Bocas

- Poliuretano, amarillo, rectangular
- Medio duro
- amortiguación de ruidos
- Amortiguación del golpe
- resistente al uso

Información para el pedido

Largo x Ancho		Dimensiones		Largo x Ancho x Alto			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
										
		[mm]				[g]				
30 x 40	117	325		325 x 117 x 32		680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.