

Mazos sin rebote • sin rebote

3408.050



Descripción del producto

La serie 3408 de Halder ofrece mazos de caída en una variedad de tamaños que van desde D20mm a D50mm.

Los mazos de caída son, en efecto, mazos de cara blanda sin mango, lo que permite al usuario sostener la cabeza del martillo directamente en la mano. Adecuados para su uso en situaciones en las que la accesibilidad limitada hace imposible trabajar con un mazo, también son ideales para aplicar exactamente la cantidad de fuerza de impacto que se necesita para golpear la pieza de trabajo con precisión perfecta y para trabajar con la fuerza mínima.

Estos pequeños ayudantes están equipados en ambos extremos con cabezas reemplazables, amortiguadoras de ruido, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas hechas de nailon especial.

Son herramientas antirrebote gracias a su relleno de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite que la energía del impacto se absorba con perfecta eficiencia, lo que permite trabajar con menos tensión en las articulaciones y bajo nivel de ruido.

Características del producto:

- Sin rebote.
- Ambos extremos están equipados con cabezas reemplazables hechas de un nailon especial que es muy resistente al desgaste y a prueba de astillas.
- Permite un trabajo suave con poco ruido y fuerza mínima.
- Aplicación exacta de la fuerza de impacto necesaria.
- Soluciones para entornos de accesibilidad limitada.
- Disponible en tamaños de D20mm a D50mm.

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje/reparación/conservación en caso de accesibilidad limitada

Material

Bocas

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Montaje

Bocas de nailon reemplazables

Más información


Otros productos

- Kit de mazos/punzones, 4 piezas

Información para el pedido

Ø	Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
50	165	1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.