Martillos combinados FERROPLEX • Martillo de cerrajero y martillo de bocas blandas en uno 3677.035

Descripción del producto

Halder ha diseñado el FERROPLEX como un martillo combinado 2 en 1 para todos aquellos que quieren disfrutar tanto de los beneficios de un martillo de acero como de las ventajas de un mazo de cara blanda.
La cabeza del martillo está hecha de acero tratado térmicamente de primera calidad y cuidadosamente endurecida por inducción en la superficie de impacto.
El inserto de nailon reemplazable en el lado opuesto ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero.
El mango de tubo de acero irrompible está revestido con una empuñadura ergonómica de goma antideslizante.
El FERROPLEX está disponible en tamaños de D30 mm con un peso total de 600g y D35mm con un peso total de 800g.
Características del producto:

- Martillo combinado 2 en 1 (martillo de acero más mazo de boca blanda).
- Cabeza de martillo fabricada en acero tratado térmicamente de primera calidad, superficie de impacto templada por inducción.
- Boca reemplazable fabricada en nailon especial de máxima resistencia.
- Mango de tubo de acero irrompible con empuñadura ergonómica de goma antideslizante.
- El recubrimiento en polvo resistente al desgaste que evita la corrosión.
- Disponible en medidas D30mm (600g) y D35mm (800g).

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje generales en la industria, la artesanía y el ámbito del automóvil, trabajo de mantenimiento y reparación, trabajo de instalación

Material

Mango

- Tubo de acero con goma ergonómica

Inserto

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

Cara del martillo

- Acero termotratado, templado por inducción

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			[mm]	[g]				
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Ejemplo de aplicación

FERROPLEX

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.