Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Composición de caucho; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio 3702.050





Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3702 está equipada con bocas de caucho compuesto en cada lado. Este inserto de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

En línea con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30 mm a D80 mm y como mazo (3702.081).

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con insertos de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- · Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación

Material

Mango

· Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Bocas

- · Caucho, negro
- Medio duro
- · Amortiguación del golpe
- Inodoro
- · Poco desgaste

Cuerpo

Erwin Halder KG

· Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	i:	Dim	ensiones Largo x Ancho x Alto	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
[mm]				[g]				
50	135	335	335 x 135 x 50	1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050



www.halder.com/es Página 1 de 2
Publicada en: 30.3.2024

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 30.3.2024