

Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido reforzado
3711.040



Descripción del producto

Gracias a sus espesores de pared y puntales ampliados, la carcasa de acero fundido SIMPLEX reforzado (serie 3711) proporciona la gran estabilidad que se necesita, especialmente durante las tareas que se completan con los insertos de cobre SIMPLEX. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes erróneos. Robusta y amortiguadora de vibraciones, la carcasa es muy duradera y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Esta carcasa negra está disponible para mazos de cara blanda SIMPLEX con tamaños que van desde D30mm a D80mm. ¡En las carcasas de acero fundido reforzado solo se pueden instalar mangos de fibra de vidrio!

Características del producto:

- Carcasa de acero fundido SIMPLEX reforzado (negro)
- Paredes y puntales más gruesos
- Gran estabilidad
- También apto para usar con bocas de cobre SIMPLEX
- Con manguito de protección del mango integrado
- Excelente resistencia a la rotura
- No se astilla
- Amortiguación de vibraciones
- Con recubrimiento en polvo resistente al desgaste
- Muy duradero
- Disponible para mazos de boca blanda SIMPLEX con D30mm a D80mm
- ¡En las carcasas de acero fundido reforzado solo se pueden instalar mangos de fibra de vidrio!

Material

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Montaje

Sólo se pueden montar asas de fibra de vidrio en el cuerpo de hierro fundido reforzado!

Más información

Notas

Incluye tornillo, tuerca y arandela.

Información para el pedido

Ø	Dimensiones	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	Largo x Ancho x Alto [mm]					
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.