Martillos SIMPLEX de bocas blandas • TPE-medio / super plástico; con carcasa reforzada de hierro fundido y mango de fibra de vidrio

3737.030





Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3737 está disponible con la combinación de bocas de TPE-medio/super plástico.

El inserto gris TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al inserto de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

La boca de super plástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el de caucho. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D80mm.

Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de insertos de TPE-medio (gris, semiduro, que no daña)/super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- · Disponible en D30mm a 80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, ardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de tabiquería seca, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango

· Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1

- · TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

boca 2

- · Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

Erwin Halder KG

· Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Ø Largo x Ancho x Alto				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
[mm]				[9]				
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618306146	AAA905c002	21-04-09-16	3737.030



www.halder.com/es Página 1 de 2

Publicada en: 30.3.2024

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 30.3.2024