Uchwyty krzyżowe • DIN 6335 żeliwo szare
24620.0363

Opis produktu

Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.
Piaskowane lub bębnowane.

Materiał

Uchwyt
- Żeliwo szare GG20, jasne

Więcej informacji

Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary							Nr art.
d_1	d_2	d_5	d_6	h_2	t_2	[g]	
		[mm]					
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4							
63	20	M12	13	40	20	186	24620.0363

Zgodność

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.